



НОВИНКА



new
siaramic
Technology




siaramic


Керамическая шлифовальная лента для максимально долгого срока службы

Получите максимальный результат от своей шлифовальной ленты – Самый чистый рез для оптимального результата шлифования

Ключевое отличие – керамическое зерно



Обычное керамическое шлифовальное зерно
Обычное (дроблёное) керамическое зерно имеет неправильную и блочную форму, что приводит к эффекту «вспашки» при шлифовании и к выделению нежелательного тепла.



siaramic – технология керамического зерна
Оптимальная треугольная форма керамического зерна обеспечивает чистый срез для максимально быстрого съёма и выделения малого количества тепла при шлифовании, что увеличивает срок службы и позволяет добиться оптимального результата шлифования.

Основные способы применения

- Подготовка к сварке
- Удаление сварного шва
- Зачистка
- Снятие фаски
- Удаление заусенцев с литых кромок
- Зачистка облоя



**siaramic – шлифовальная лента для любых задач
Для любых материалов**



Подготовка сварного шва



Удаление сварного шва



Удаление заусенцев



2582 siaramic – Керамическая шлифовальная лента для максимально долгого срока службы



**Самый быстрый
съём материала**

Оптимальная треугольная форма шлифовального зерна siaramic обеспечивает чистый съём всех видов металлов и, таким образом, получается значительно более быстрое снятие по сравнению с лентами с дроблёным керамическим зерном.



**Равномерное шли-
фование**

Специальная микроструктура керамического зерна обеспечивает эффект самозатачивания, что создаёт равномерное шлифование.



**Максимально
долгий срок службы**



Оптимизированная структура siaramic 2582 обеспечивает значительно более долгий срок службы, чем у обычных шлифовальных лент с дроблёным керамическим зерном.

**Оптимизирована для
нержавеющей стали**



Дополнительная охлаждающая добавка снижает выделение тепла при обработке заготовки. Диапазон зернистости от #36+ до #120+ также подходит для более детальных работ по шлифованию.

**Прочная основа из
полиэстера**



Прочная основа из полиэстера образует фундамент для керамического зерна и позволяет обеспечивать условия для максимальной производительности.

2582 siaramic – Шлифовальная лента

Тип зерна:	Керамическое зерно
Диапазон зернистости:	36+, 60+, 80+, 120+
Основа:	У-полиэстер для зерен 36+, 60+, 80+ Х-полиэстер для зерен 120+



Подготовка сварного шва



Удаление сварного шва



Удаление заусенцев

Системное решение с двумя этапами шлифования – Пошаговая инструкция для создания идеальной поверхности

1 Удаление сварного шва

Керамическая шлифовальная лента
2582 siaramic



- 36+
- 60+
- 120+

2 Чистовая обработка поверхностей

Шлифовальная лента SCM
6270 siamet SCM LS
Материал для подготовки поверхности



- coarse
- medium
- fine

Лучше



Быстрее



Сильнее




Посетите наш веб-сайт

www.sia-abrasives.com



Следите за нами
новостями



Правильное решение для превосходной
обработки поверхности

