



7940 siaair

Perfetta Finitura Svizzera



Prima della verniciatura



Carteggio finale di fondi catalizzati in zone di difficile accesso



Finitura opaca di superfici verniciate



Per ritocchi

1° passo

siaair

Grana: K600

Tipo di levigatura: umido



1° passo

siaspeed

Grana: K1000

Tipo di levigatura: umido




2° passo

siaair

Grana: K800

Tipo di levigatura: umido



1° passo

siaspeed

Grana: P800

Tipo di levigatura: asciutto




2° passo (Sfumatura base opaca)

siaair

Grana: K2000

Tipo di levigatura: umido




3° passo (Sfumatura trasparente)

siaair

Grana: K3000

Tipo di levigatura: umido



4° passo


siashine sistema di lucidatura



Finitura perfetta



Dopo la verniciatura



Rimozione di inclusioni di polvere



Rimozione di colature di vernice




Rimozione della buccia d'arancia

1° passo

siawat


Grana: P2000 – 2500
Tipo di levigatura: umido



1° passo

siawat

Grana: P1200
Tipo di levigatura: bagnato



1° passo

siaspeed


Grana: P1500
Tipo di levigatura: asciutto



2° passo

siaair


Grana: K3000
Tipo di levigatura: umido



2° passo

siaair


Grana: K2000
Tipo di levigatura: umido



2° passo

siaair

Grana: K2000
Tipo di levigatura: umido



3° passo


siashine sistema di lucidatura



3° passo

siaair


Grana: K3000
Tipo di levigatura: umido



3° passo

siaair

Grana: K3000
Tipo di levigatura: umido



Finitura perfetta



4° passo

siashine sistema di lucidatura



4° passo

siashine sistema di lucidatura



Finitura perfetta



Finitura perfetta





Errori di verniciatura su superfici lucide



Levigatura e lucidatura di componenti curvi



Lucidatura di materiali minerali

1° passo

siaspeed

Grana: P1000

Tipo di levigatura: asciutto




1° passo = Levigatura del legno

siaair

Grana: K240

Tipo di levigatura: asciutto



1° passo

siaspeed

Grana: P320

Tipo di levigatura: asciutto



2° passo

siaair

Grana: K1500

Tipo di levigatura: umido



2° passo (Finitura)

siaair

Grana: K320 – 500

Tipo di levigatura: umido



2° passo = superfici opache

siaair

Grana: K320 – 500

Tipo di levigatura: umido



3° passo

siaair

Grana: K3000

Tipo di levigatura: umido



3° passo (Prep. alla lucidatura)

siaair

Grana: K1500 – 3000

Tipo di levigatura: umido



3° passo = superfici lucide

siaair

Grana: K800 – 1500

Tipo di levigatura: umido



4° passo

sia shine sistema di lucidatura



4° passo

sia shine sistema di lucidatura



4° passo (Prep. alla lucidatura)

siaair

Grana: K3000

Tipo di levigatura: umido



Finitura perfetta



Finitura perfetta



5° passo

sia shine sistema di lucidatura




Finitura perfetta




Assortimento



7940 siaair
Disco ø 80 mm
 3647.2462.xxxx.01 (T3306)
 Granulometria: K1000, K2000, K3000, K4000 con siafast



7940 siaair
Disco ø 150 mm
 5156.3687.xxxx.01 (T3307)
 Granulometria: K240, K360, K500, K600, K800, K1000, K1500, K2000, K3000, K4000 con siafast



7940 siaair
Foglio 115 x 140 mm
 6329.7598.xxxx.01 (T3308)
 Granulometria: K600, K800, K1000, K1500, K2000 con siafast



1950 siaspeed
 ø 150 mm, 15 fori
 7546.2948.xxxx.01
 P40 – P600
 con siafast




1950 siaspeed
 ø 150 mm, 15 fori
 7546.2948.xxxx.xx
 P800 – P1500
 con siafast



1913 siawat fc
 70 x 125 mm
 5980.9923.xxxx.xx
 P180 – P2500
 con siafast



1913 siawat fc
 140 x 230 mm
 9219.5517.xxxx.xx
 P1500 – P2500
 plain, senza siafast



1913 siawat fc
 230 x 280 mm
 3100.3713.xxxx.xx
 P060 – P2500
 plain, senza siafast



1913 siawat
 ø 35 mm
 4269.7970.xxxx.xx
 P1500, 2000, 2500
 con siafast



1913 siawat
 ø 35 mm
 9251.0230.xxxx.01
 P1500, 2000, 2500
 autoadesivo in dispenser



Finiblock
 ø 30 mm
 0020.3285.01
 duro/soffice
 con Microklett



Finiblock
 ø 30 mm
 0020.3286.01
 duro/soffice
 per dischi SKF



Intermediate
103 fori con J-Hook
 ø 150 mm
 0020.5886.01



Intermediate Pad
15 fori con Microklett
 ø 150 mm
 0020.4546.01



Platorelli 103 fori
 ø 150 mm
 0020.574x.01
 duro/soffice/estra soffice
 con 5/16" e M8 attacco



Protection disc
 ø 150 mm
 0020.3453.01



Tampone manuale
 per uso a umido e a secco
 70 x 125 mm
 0020.0343.01
 doppia densità duro/
 soffice, con Microklett



Tampone manuale
 70 x 125 mm
 0020.0389.01
 con fessura, senza klett



Tampone flessibile per levigatura manuale
 60 x 128 x 16 mm
 0020.3713.01
 doppia densità
 soffice/estra soffice



siashine fast cut
 1 litro
 0020.4898.01



siashine speed
 1 litro
 0020.3615.01



siashine finish
 1 litro
 0020.3616.01



siashine magic
 1 litro
 0020.3617.01



Panno micro fibra
 380 x 380 mm
 0020.3185.01




Disco in pelliccia d'agnello
 0020.0265.01 ø 170 mm
 0020.4897.01 ø 80 mm



Disco in espanso duro
 0020.2018.01 ø 170 mm
 0020.4896.01 ø 80 mm



Disco in espanso soffice
 0020.0264.01 ø 170 mm
 0020.4895.01 ø 80 mm




Disco in espanso estra soffice
 0020.0262.01 ø 170 mm
 0020.4894.01 ø 80 mm

Un disco abrasivo studiato in ogni dettaglio. All'esterno il geniale abrasivo con rete di rinforzo, al centro lo speciale strato in espanso a effetto ammortizzante per la distribuzione uniforme della pressione, e all'interno il comprovato sistema di fissaggio siafast. Questo vi rende brillanti – e fa brillare anche il vostro lavoro.


- **lunghissima durata utile**
- **modesto valore di rugosità**
- **pressione d'applicazione uniforme**
- **impermeabile e lavabile**
- **intasamento scarso nella smerigliatura a secco**
- **riutilizzabile più volte**
- **idroassorbente**
- **permeabilità all'aria e ai liquidi**
- **resistente agli sverniciatori al silicone**



1 Abrasivo con rete di rinforzo



2 Espanso ammortizzante



3 siafast – Sistema di fissaggio



sia Abrasives Industries AG
8501 Frauenfeld
Switzerland

Art. ID: 0020.6074.01
00.000.082010
© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

www.sia-abrasives.com

sia
ABRASIVES